

設計資料 (Vプーリー)

● 表11 ベルト一覧表

単位: mm

一般用Vベルト									細幅Vベルト				Vリブドベルト	
M	A・AX			B・BX			C・CX		D	3V・3VX	5V・5VX	8V	PK	
ベルト呼び番号 #s	ベルト呼び番号 #s			ベルト呼び番号 #s			ベルト呼び番号 #s		ベルト呼び番号 #s	ベルト呼び番号 #w	ベルト呼び番号 #w	ベルト呼び番号 #w	ベルト呼び番号 #p	
*20	*20	* 65	*125	25	* 70	*138	*45	93	*100	* 250	* 500	*1000	600	2500
*21	*21	* 66	*128	26	* 71	*140	*48	94	*105	* 265	* 530	*1060	615	2650
*22	*22	* 67	*130	27	* 72	*145	*50	* 95	*110	* 280	* 560	*1120	630	2800
*23	*23	* 68	*135	28	* 73	*150	*51	96	*115	* 300	* 600	*1180	650	3000
*24	*24	* 69	*140	29	* 74	*155	*52	97	*120	* 315	* 630	*1250	690	—
*25	*25	* 70	*145	*30	* 75	*160	53	* 98	*125	* 335	* 670	*1320	710	—
*26	*26	* 71	*150	*31	* 76	*165	*54	99	*130	* 355	* 710	*1400	730	—
*27	*27	* 72	*155	*32	* 77	*170	*55	*100	*135	* 375	* 750	*1500	750	—
*28	*28	* 73	*160	*33	* 78	*180	56	*102	*140	* 400	* 800	*1600	775	—
*29	*29	* 74	*170	*34	* 79	185	57	*105	*145	* 425	* 850	*1700	800	—
*30	*30	* 75	*180	*35	* 80	*190	*58	*108	*150	* 450	* 900	*1800	825	—
*31	*31	* 76	—	*36	* 81	195	59	*110	*155	* 475	* 950	*1900	850	—
*32	*32	* 77	—	*37	* 82	*200	*60	*112	*160	* 500	*1000	*2000	875	—
*33	*33	* 78	—	*38	* 83	*210	61	*115	*165	* 530	*1060	*2120	900	—
*34	*34	* 79	—	*39	* 84	—	*62	*118	*170	* 560	*1120	*2240	925	—
*35	*35	* 80	—	*40	* 85	—	63	*120	*180	* 600	*1180	*2360	950	—
*36	*36	* 81	—	*41	* 86	—	64	*122	*190	* 630	*1250	*2500	975	—
*37	*37	* 82	—	*42	* 87	—	*65	*125	*200	* 670	*1320	*2650	1000	—
*38	*38	* 83	—	*43	* 88	—	66	*128	*210	* 710	*1400	*2800	1030	—
*39	*39	* 84	—	*44	* 89	—	67	*130	*220	* 750	*1500	*3000	1060	—
*40	*40	* 85	—	*45	* 90	—	*68	*132	*230	* 800	*1600	*3150	1090	—
*41	*41	* 86	—	*46	* 91	—	69	*135	*240	* 850	*1700	*3350	1120	—
*42	*42	* 87	—	*47	* 92	—	*70	*138	*250	* 900	*1800	*3550	1150	—
*43	*43	* 88	—	*48	* 93	—	71	*140	*260	* 950	*1900	*3750	1180	—
*44	*44	* 89	—	*49	* 94	—	*72	*142	*270	*1000	*2000	*4000	1220	—
*45	*45	* 90	—	*50	* 95	—	73	*145	*280	*1060	*2120	*4250	1250	—
*46	*46	* 91	—	*51	* 96	—	74	*148	*300	*1120	*2240	*4500	1280	—
*47	*47	* 92	—	*52	* 97	—	*75	*150	*310	*1180	*2360	*4750	1320	—
*48	*48	* 93	—	*53	* 98	—	76	*155	*330	*1250	*2500	*5000	1360	—
*49	*49	* 94	—	*54	* 99	—	77	*160	360	*1320	*2650	5600	1400	—
*50	*50	* 95	—	*55	*100	—	*78	*165	—	*1400	*2800	6000	1450	—
—	*51	* 96	—	*56	*102	—	79	*170	—	—	*3000	—	1500	—
—	*52	* 97	—	*57	*105	—	*80	*180	—	—	*3150	—	1550	—
—	*53	* 98	—	*58	*108	—	81	*190	—	—	*3350	—	1600	—
—	*54	* 99	—	*59	*110	—	*82	*200	—	—	*3550	—	1650	—
—	*55	*100	—	*60	*112	—	83	*210	—	—	—	—	1700	—
—	*56	*102	—	*61	*115	—	84	*220	—	—	—	—	1750	—
—	*57	*105	—	*62	*118	—	*85	*230	—	—	—	—	1800	—
—	*58	*108	—	*63	*120	—	86	*240	—	—	—	—	1850	—
—	*59	*110	—	*64	*122	—	87	*250	—	—	—	—	1900	—
—	*60	*112	—	*65	*125	—	*88	260	—	—	—	—	1950	—
—	*61	*115	—	*66	*128	—	89	*270	—	—	—	—	2000	—
—	*62	*118	—	*67	*130	—	*90	—	—	—	—	—	2120	—
—	*63	*120	—	*68	*132	—	91	—	—	—	—	—	2240	—
—	*64	*122	—	*69	*135	—	*92	—	—	—	—	—	2360	—

*印はJIS K 6323「一般用Vベルト」およびJIS K 6368「細幅Vベルト」に規定の標準サイズです。

● ベルト長さL(mm)は次式で求められます。

- 一般用Vベルト : ベルト長さL=(一般用Vベルトの呼び番号)×25.4
- 細幅Vベルト : ベルト長さL=(細幅Vベルトの呼び番号)×2.54
- Vリブドベルト(PK) : ベルト長さL=Vリブドベルトの呼び番号