

【NBK アイドラー : 廃止品・新商品 詳細対比表】

2016.10.13

廃止品	ベアリング	新商品	ベアリングおよび主要寸法の相違点
ヴァンキン®スプロケットアイドラ		A 形スプロケットアイドラ	
VSAP-412	6200	VSAG-412 *	歯幅:4.5→7.2/全幅(ハブ長さ):13→9
VSAP-413	6201	VSAG-414 *	歯幅:4.5→7.2/全幅(ハブ長さ):14→10
VSAP-414	6201	VSAG-414 *	歯幅:4.5→7.2/全幅(ハブ長さ):14→10
VSAP-415	6002	VSAG-415 *	歯幅:4.5→7.2/全幅(ハブ長さ):14→9
VSAP-416	6002	VSAG-415 *	歯幅:4.5→7.2/全幅(ハブ長さ):14→9
VSAP-419	6002	VSAG-415 *	歯幅:4.5→7.2/全幅(ハブ長さ):14→9
エンプラ・フランジアイドラー		エンプラ・フランジアイドラー	
VFF-3815	6200	VFF4015-6200 *	フランジ径:φ42→φ48/フラット径:φ38→φ40/全幅:18.5→21/フラット幅:15→15
VFF-4020	6201	VFF4020-6201	同等品/クラウン:有→無
VFF-4025	6201	VFF4035-6201W **	ベアリング:6201(φ12)×1→6201(φ12)×2/全幅:31→40/フラット幅:25→34.5
VFF-4034	6201×2	VFF4035-6201W	フラット幅:34→34.5/クラウン:有→無
VFF-4039	6201×2	VFF4035-6201W *	全幅:45→40/フラット幅:39→34.5/クラウン:有→無
VFF-4520	6202	VFF4520-6202	フランジ径:φ50→φ53/全幅:25→26
VFF-4620	6201	VFF4520-6202 **	ベアリング:6201(φ12)→6202(φ15)/フランジ径:φ52→φ53/フラット径:φ46→φ45/全幅:25→26
VFF-5025	6201	VFF5025-6201 *	フランジ径:φ62→φ58
VFF-5045	6202×2	VFF5045-6202W	フランジ径:φ60→58/全幅:52→51/クラウン:有→無
VFF-5058	6203×2	VFF5065-6203W *	フランジ径:φ65→58 全幅:65→71 内幅:58→65
VFF-5064	6203×2	VFF5065-6203W *	フランジ径:φ65→58 全幅:72→71 内幅:64→65
VFF-6020	6201	VFF6030-6202W **	ベアリング:6201(φ12)×1→6202(φ15)×2/フランジ径:φ84→φ68/全幅:25→36/フラット幅:20→30
VFF-6023	6202×2	VFF6030-6202W *	フランジ径:φ66→φ68/全幅:28→36/フラット幅:23→30
VFF-6030A	6201	VFF6030-6202W **	ベアリング:6201(φ12)→6202(φ15)×2/フランジ径:φ66→φ68
VFF-6030B	6202×2	VFF6030-6202W	フランジ径:φ66→φ68
VFF-6515	6201	VFF6515-6201 *	フランジ径:φ80→φ73
VFF-6520	6201	VFF6515-6201 *	フランジ径:φ76→φ73/全幅:25→21/フラット幅:20→15
VFF-7020	6202	VFF7020-6202	全幅:25→27

青字:同等品/無印:ベアリングは同じ, 主要寸法もほぼ同じです(各部差異 3mm 以内)。

*:ベアリングは同じ, 主要寸法が異なります。/**:ベアリングおよび主要寸法が異なります。赤字にご注意ください。

【NBK アイドラー : 廃止品・新商品 詳細対比表】

2016.10.13

廃止品	ベアリング	新商品	ベアリングおよび主要寸法の相違点
エンブラ・フランジアイドラー		エンブラ・フランジアイドラー	
VFF-7028	6202	VFF7030-6202	全幅:35→37/フラット幅:28→30
VFF-7032	6202	VFF7030-6202	全幅:38→37/フラット幅:32→30
VFF-7047	6202×2	VFF7050-6202W	全幅:54→57/フラット幅:47→50
VFF-7247	6203×2	VFF7050-6203W *	フランジ径:φ90→φ80/フラット径:φ72→φ70/全幅:55→57/フラット幅:47→50
VFF-7528	6204	VFF7530-6204	全幅:35→37/フラット幅:28→30
VFF-8062	6203×2	—	—
VFF-12054	6203×2	—	—
VFF-13054	6202×2	—	—
軸付フランジアイドラー		軸付フランジアイドラー	
VFJ-4520A	6202	VFJ4520-6202 *	フランジ径:φ50→φ53/全幅:25→26/S1 寸法:4→3/ねじ長さ:28→16.9/ダブルナット→シングルナット
VFJ-5030A	6202×2	VFJ5030-6202W *	フランジ径:φ55→φ58/全幅:35→36/S1 寸法:2.5→2/ねじ長さ:28→17.4/ダブルナット→シングルナット
VFJ-5045A	6202×2	VFJ5045-6202W *	フランジ径:φ55→φ58/全幅:50→51/S1 寸法:4→2.5/ねじ長さ:28→19.4/ダブルナット→シングルナット
VFJ-5052A	6202×2	—	—
VFJ-4520B	6202	VFJ4520-6202	フランジ径:φ50→φ53/全幅:25→26/S1 寸法:3→3/ねじ長さ:18→16.9
VFJ-5030B	6202×2	VFJ5030-6202W	フランジ径:φ55→φ58/全幅:35→36/S1 寸法:2.5→2/ねじ長さ:18→17.4
VFJ-5045B	6202×2	VFJ5045-6202W	フランジ径:φ55→φ58/全幅:50→51/S1 寸法:3→2.5/ねじ長さ:18→19.4
VFJ-5052B	6202×2	—	—
VFJ-6520B	6202	—	—
VFJ-5052C	6202×2	—	—
エンブラ・フラットアイドラー		エンブラ・フラットアイドラー	
VFL-5031	6201	VFL5030-6201	全幅:31→30/S2 寸法:10.5→10
VFL-7055	6202×2	VFL7055-6202W	同等品
VFL-7575	6203×3	—	—
VFL-11574	6203×2	—	—

青字:同等品/無印:ベアリングは同じ, 主要寸法もほぼ同じです(各部差異 3mm 以内)。

*:ベアリングは同じ, 主要寸法が異なります。/ **:ベアリングおよび主要寸法が異なります。赤字にご注意ください。

【NBK アイドラー : 廃止品・新商品 詳細対比表】

2016.10.13

廃止品	ベアリング	新商品	ベアリングおよび主要寸法の相違点
エンブラ・V アイドラー		エンブラ・V アイドラー	
VME-64M1	6200	VME63M1-6200	外径:φ64→φ63/全幅:14→15/S2 寸法 2.5→3/V 溝深さ:10→9
VME-62A1	6201	VME63A1-6200 **	ベアリング:6201(φ12)→6200(φ10)/外径φ62→φ63 全幅:18→19 S2 寸法 4→5 V 溝深さ:11.5→12.5
VME-63A1	6200	VME63A1-6200	同等品
VME-70A1	6202	VME70A1-6202	全幅:18→19/S2 寸法 3.5→4
VME-90A1	6204	VME70A1-6202 **	ベアリング:6204(φ20)→6202(φ15)/外径φ90→φ70/全幅:20→19/S2 寸法 3→4
VME-80B1	6202	VME80B1-6202	同等品
VME-85B1	6203	VME85B1-6203	同等品
VME-100B1	6204	VME85B1-6203 **	ベアリング:6204(φ20)→6203(φ17)/外径φ100→φ85/全幅:26→22/S2 寸法 6→5
VME-120B1	6202	VME120B1-6202	同等品
VME-88C1	6203	—	—
VME-87B2	6202	—	—

青字:同等品/無印:ベアリングは同じ, 主要寸法もほぼ同じです(各部差異 3mm 以内)。

*:ベアリングは同じ, 主要寸法が異なります。/ **:ベアリングおよび主要寸法が異なります。赤字にご注意ください。