



● 材質・仕上げ



	SBHMS
本体	SUS303相当

- 位置決めや、治具固定などの用途に適した精密ボルトです。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。

単位：mm

品番	M(並目)		D ₂	L ₂	L	D	L ₁ (約)	B	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SBHMS-M5-6-5	M5	0.8	6 ^{-0.03} _{-0.05}	5	7	12	3	3	4
SBHMS-M5-6-6	M5	0.8	6 ^{-0.03} _{-0.05}	6	7	12	3	3	4
SBHMS-M5-6-7	M5	0.8	6 ^{-0.03} _{-0.05}	7	7	12	3	3	5
SBHMS-M5-6-8	M5	0.8	6 ^{-0.03} _{-0.05}	8	7	12	3	3	5
SBHMS-M6-8-5	M6	1	8 ^{-0.05} _{-0.08}	5	8	14	4	4	8
SBHMS-M6-8-6	M6	1	8 ^{-0.05} _{-0.08}	6	8	14	4	4	8
SBHMS-M6-8-8	M6	1	8 ^{-0.05} _{-0.08}	8	8	14	4	4	9
SBHMS-M6-8-9	M6	1	8 ^{-0.05} _{-0.08}	9	8	14	4	4	9
SBHMS-M6-8-10	M6	1	8 ^{-0.05} _{-0.08}	10	8	14	4	4	10
SBHMS-M6-8-12	M6	1	8 ^{-0.05} _{-0.08}	12	8	14	4	4	10
SBHMS-M6-8-13	M6	1	8 ^{-0.05} _{-0.08}	13	8	14	4	4	11
SBHMS-M8-10-8	M8	1.25	10 ^{-0.05} _{-0.08}	8	11	16	5	5	16
SBHMS-M8-10-10	M8	1.25	10 ^{-0.05} _{-0.08}	10	11	16	5	5	17
SBHMS-M8-10-12	M8	1.25	10 ^{-0.05} _{-0.08}	12	11	16	5	5	18
SBHMS-M8-10-14	M8	1.25	10 ^{-0.05} _{-0.08}	14	11	16	5	5	19
SBHMS-M8-10-15	M8	1.25	10 ^{-0.05} _{-0.08}	15	11	16	5	5	19
SBHMS-M10-12-12	M10	1.5	12 ^{-0.05} _{-0.08}	12	13	19	6	6	26
SBHMS-M10-12-14	M10	1.5	12 ^{-0.05} _{-0.08}	14	13	19	6	6	29
SBHMS-M10-12-16	M10	1.5	12 ^{-0.05} _{-0.08}	16	13	19	6	6	32
SBHMS-M10-12-17	M10	1.5	12 ^{-0.05} _{-0.08}	17	13	19	6	6	34
SBHMS-M12-14-14	M12	1.75	14 ^{-0.05} _{-0.08}	14	16	22	8	8	50
SBHMS-M12-14-16	M12	1.75	14 ^{-0.05} _{-0.08}	16	16	22	8	8	51
SBHMS-M12-14-18	M12	1.75	14 ^{-0.05} _{-0.08}	18	16	22	8	8	53
SBHMS-M14-16-17	M14	2.0	16 ^{-0.05} _{-0.08}	17	19	25	8	8	72
SBHMS-M14-16-18	M14	2.0	16 ^{-0.05} _{-0.08}	18	19	25	8	8	73

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SBHMS-M10-12-14



クリーン洗浄・クリーン梱包

お問い合わせください

ねじ組み合わせ

対応不可

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応可・別料金