


# SPVC 樹脂ねじ(H-PVC / 六角ナット・ワッシャ)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 耐薬品



- 強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対しても、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属製のねじが使用できない雰囲気においても使用できます。
- 使用可能温度\*1 (min./max.): -10°C/35°C
- アイボリとグレーの2色から選択できます。

**IV** ————— アイボリ

**GR** ————— グレー

- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

### ● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント

### ● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPVC-N / SPVC-W
本体	H-PVC (硬質ポリ塩化ビニル)
耐熱温度*1	35°C

\*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

## SPVC-M5-N-IV



色を選択してください。

バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
本商品は1個/袋です	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可