



● 材質・仕上げ



	LDFS-AS-HP
レバー部	SCS13(SUS304相当) 研磨
ねじ部	SUS303
止めねじ	ステンレス
スプリング	ステンレス鋼線

- オールステンレス製のクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
- レバー部の表面は研磨仕上げ。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。

単位: mm

品番	M(並目)		Lf min.	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ												
LDFS-3-AS-HP	M3	0.5	7	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	40
LDFS-4-AS-HP	M4	0.7	8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	39
LDFS-5-AS-HP	M5	0.8	8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	39
LDFS-6-AS-HP	M6	1	8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	38
LDFS-6B-AS-HP	M6	1	11	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	88
LDFS-8-AS-HP	M8	1.25	11	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	86
LDFS-8B-AS-HP	M8	1.25	14	78	54	58	36	8	21	16	26	140	10	142
LDFS-10-AS-HP	M10	1.5	14	78	54	58	36	8	21	16	26	290	16	138
LDFS-10B-AS-HP	M10	1.5	17	92	64	68	43	11	24	19	28	240	16	223
LDFS-12A-AS-HP	M12	1.75	14	78	54	58	36	8	21	16	26	500	23	140
LDFS-12-AS-HP	M12	1.75	17	92	64	68	43	11	24	19	28	420	23	220

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LDFS-10-AS-HP



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金