

- M3-M16の豊富なねじサイズ。
- ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
LDM —— スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
LDME —— スティール製・無電解ニッケルメッキ
LDMS —— ステンレス製
- **LDME** はスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド

● 材質・仕上げ

	LDM	LDME	LDMS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 無電解ニッケルメッキ	SUS303
止めねじ	スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)	スティール 無電解ニッケルメッキ	ステンレス
スプリング	ステンレス鋼線またはSWPB	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線



寸法


LDM ねじ部: スティール製・四三酸化鉄皮膜 **LDME** ねじ部: スティール製・無電解ニッケルメッキ **LDMS** ねじ部: ステンレス製 単位: mm

品番	品番	品番	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
LDM-3		LDMS-3	M3	0.5	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	34 - 35
LDM-4	LDME-4	LDMS-4	M4	0.7	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	35 - 36
LDM-5	LDME-5	LDMS-5	M5	0.8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	36 - 40
LDM-6	LDME-6	LDMS-6	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	36 - 42
LDM-6B		LDMS-6B	M6	1	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	78 - 87
LDM-8	LDME-8	LDMS-8	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	81 - 96
LDM-8B		LDMS-8B	M8	1.25	78	54	58	36	8	21	16	26	140	10	131 - 152
LDM-10A			M10	1.5	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	360	16	86 - 127
LDM-10	LDME-10	LDMS-10	M10	1.5	78	54	58	36	8	21	16	26	290	16	135 - 166
LDM-10B		LDMS-10B	M10	1.5	92	64	68	43	11	24	19	28	240	16	199 - 235
LDM-12A		LDMS-12A	M12	1.75	78	54	58	36	8	21	16	26	500	23	141 - 183
LDM-12	LDME-12	LDMS-12	M12	1.75	92	64	68	43	11	24	19	28	420	23	222 - 267
LDM-12B		LDMS-12B	M12	1.75	108	75	80	50.5	12	30	23	30	360	23	350 - 410
LDM-16A			M16	2	92	64	68	43	11	24	19	28	1100	43	244 - 329
LDM-16		LDMS-16	M16	2	108	75	80	50.5	12	30	23	30	910	43	351 - 476

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LDMS-3-16-BK



ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

● 関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金 **SWAS-PPK** があります。



ねじ長さ

LDM ねじ部: スティール製・四三酸化鉄皮膜 **LDME** ねじ部: スティール製・無電解ニッケルメッキ **LDMS** ねじ部: ステンレス製

品番	Lm (mm)												
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	120
LDM-3	●	●	●	●	●								
LDM-4			●	●	●	●	●						
LDM-5				●	●	●	●	●	●	●			
LDM-6				●	●	●	●	●	●	●			
LDM-6B				●	●	●	●	●	●	●	●		
LDM-8				●	●	●	●	●	●	●	●		
LDM-8B					●	●	●	●	●	●	●	●	
LDM-10A						●	●	●	●	●	●	●	●
LDM-10						●	●	●	●	●	●	●	●
LDM-10B						●	●	●	●	●	●	●	●
LDM-12A							●	●	●	●	●	●	●
LDM-12							●	●	●	●	●	●	●
LDM-12B								●	●	●	●	●	●
LDM-16A									●	●	●	●	●
LDM-16									●	●	●	●	●
LDME-4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LDME-5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LDME-6				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LDME-8				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LDME-10					●	●	●	●	●	●	●	●	●
LDME-12						●	●	●	●	●	●	●	●
LDMS-3	●	●	●	●	●								
LDMS-4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LDMS-5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LDMS-6				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LDMS-6B					●	●	●	●	●	●	●	●	●
LDMS-8					●	●	●	●	●	●	●	●	●
LDMS-8B						●	●	●	●	●	●	●	●
LDMS-10							●	●	●	●	●	●	●
LDMS-10B							●	●	●	●	●	●	●
LDMS-12A								●	●	●	●	●	●
LDMS-12								●	●	●	●	●	●
LDMS-12B									●	●	●	●	●
LDMS-16										●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------