



- オールステンレス製のクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
- レバー部の表面は研磨仕上げ。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。

● 材質・仕上げ



	LDMS-AS-HP
レバー部	SCS13 (SUS304相当) 研磨
ねじ部	SUS303
止めねじ	ステンレス
スプリング	ステンレス鋼線



寸法

単位: mm

品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ											
LDMS-3-AS-HP	M3	0.5	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	40 - 41
LDMS-4-AS-HP	M4	0.7	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	41 - 42
LDMS-5-AS-HP	M5	0.8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	42 - 46
LDMS-6-AS-HP	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	42 - 48
LDMS-6B-AS-HP	M6	1	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	92 - 100
LDMS-8-AS-HP	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	95 - 109
LDMS-8B-AS-HP	M8	1.25	78	54	58	36	8	21	16	26	140	10	152 - 172
LDMS-10-AS-HP	M10	1.5	78	54	58	36	8	21	16	26	290	16	156 - 186
LDMS-10B-AS-HP	M10	1.5	92	64	68	43	11	24	19	28	240	16	240 - 270
LDMS-12A-AS-HP	M12	1.75	78	54	58	36	8	21	16	26	500	23	165 - 207
LDMS-12-AS-HP	M12	1.75	92	64	68	43	11	24	19	28	420	23	250 - 291

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

ねじ長さ

品番	Lm (mm)											
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LDMS-3-AS-HP	●	●	●	●	●							
LDMS-4-AS-HP			●	●	●	●	●					
LDMS-5-AS-HP				●	●	●	●	●	●	●		
LDMS-6-AS-HP				●	●	●	●	●	●	●		
LDMS-6B-AS-HP					●	●	●	●	●	●	●	
LDMS-8-AS-HP					●	●	●	●	●	●	●	
LDMS-8B-AS-HP						●	●	●	●	●	●	●
LDMS-10-AS-HP						●	●	●	●	●	●	●
LDMS-10B-AS-HP							●	●	●	●	●	●
LDMS-12A-AS-HP								●	●	●	●	●
LDMS-12-AS-HP									●	●	●	●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LDMS-3-16-AS-HP



② ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応不可	レーザー刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	------------------	---------------	-------------------