



- オールステンレス製のクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
- 材質・仕上げ

	LDMS-AS
レバー部	SCS13 (SUS304相当) ショットブラスト
ねじ部	SUS303
止めねじ	ステンレス
スプリング	ステンレス鋼線



寸法

単位: mm

品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ											
LDMS-3-AS	M3	0.5	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	40 - 41
LDMS-4-AS	M4	0.7	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	41 - 42
LDMS-5-AS	M5	0.8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	42 - 46
LDMS-6-AS	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	42 - 48
LDMS-6B-AS	M6	1	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	92 - 100
LDMS-8-AS	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	95 - 109
LDMS-8B-AS	M8	1.25	78	54	58	36	8	21	16	26	140	10	152 - 172
LDMS-10-AS	M10	1.5	78	54	58	36	8	21	16	26	290	16	156 - 186
LDMS-10B-AS	M10	1.5	92	64	68	43	11	24	19	28	240	16	240 - 270
LDMS-12A-AS	M12	1.75	78	54	58	36	8	21	16	26	500	23	165 - 207
LDMS-12-AS	M12	1.75	92	64	68	43	11	24	19	28	420	23	250 - 291

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

ねじ長さ

品番	Lm (mm)											
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LDMS-3-AS	●	●	●	●	●							
LDMS-4-AS			●	●	●	●	●	●				
LDMS-5-AS				●	●	●	●	●	●	●		
LDMS-6-AS				●	●	●	●	●	●	●		
LDMS-6B-AS					●	●	●	●	●	●	●	
LDMS-8-AS					●	●	●	●	●	●	●	
LDMS-8B-AS						●	●	●	●	●	●	●
LDMS-10-AS							●	●	●	●	●	●
LDMS-10B-AS								●	●	●	●	●
LDMS-12A-AS									●	●	●	●
LDMS-12-AS										●	●	●

● 関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金 **SWAS-PPK** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LDMS-3-6-AS



ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金