

- オールステンレス製のクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- レバー部の表面は研磨仕上げ。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。

- 材質・仕上げ



| | LDMS-NI-HP |
|-------|---------------------|
| レバー部 | SCS13 (SUS304相当) 研磨 |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| スプリング | ステンレス鋼線 |



寸法

単位: mm

| 品番 | M(並目) | | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) | 最大締付力*1 (kN) | 質量 (g) |
|----------------|-------|------|----|----|------|------|-----|------|------|----|---------------|-----------------|-----------|
| | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | | | | | | |
| LDMS-3-NI-HP | M3 | 0.5 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 40 - 41 |
| LDMS-4-NI-HP | M4 | 0.7 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 - 42 |
| LDMS-5-NI-HP | M5 | 0.8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 - 46 |
| LDMS-6-NI-HP | M6 | 1 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 - 48 |
| LDMS-6B-NI-HP | M6 | 1 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 92 - 100 |
| LDMS-8-NI-HP | M8 | 1.25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 - 109 |
| LDMS-8B-NI-HP | M8 | 1.25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 - 172 |
| LDMS-10-NI-HP | M10 | 1.5 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 156 - 186 |
| LDMS-10B-NI-HP | M10 | 1.5 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 240 - 270 |
| LDMS-12A-NI-HP | M12 | 1.75 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 165 - 207 |
| LDMS-12-NI-HP | M12 | 1.75 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 250 - 291 |


*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。

ねじ長さ

| 品番 | Lm (mm) | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| LDMS-3-NI-HP | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| LDMS-4-NI-HP | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| LDMS-5-NI-HP | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| LDMS-6-NI-HP | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LDMS-6B-NI-HP | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LDMS-8-NI-HP | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LDMS-8B-NI-HP | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LDMS-10-NI-HP | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LDMS-10B-NI-HP | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LDMS-12A-NI-HP | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| LDMS-12-NI-HP | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LDMS-3-16-NI-HP



② ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

| | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|---------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 | ねじ組み合わせ | ねじカット | ゆるみ止め | レーザ刻印 |
| お問い合わせください | 対応不可 | 対応可・別料金 | 対応不可 | 対応可・別料金 |