



⚠ 使用上の注意

回し半径が大きく、力がかかりやすい商品です。過負荷を加えると、故障・破損の原因となるため、ご注意ください。

● 材質・仕上げ



	LFDR	LFDRS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ハブ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303
止めねじ	SUS304*1	SUS304*1
スプリング	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線
キャップ	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)

*1: **LFDR-BK** **LFDRS-BK** は、黒色酸化皮膜の表面処理を施しています。



- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
- レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
- ハブ部の材質は2種類。
LFDR —— スティール製
LFDRS —— ステンレス製
- レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
- 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー

単位: mm

LFDR	LFDRS	共通寸法											
品番	品番	C	Lc	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	質量(g)	
LFDR-120-R8	LFDRS-120-R8	8	14	120	41.5	44	29.5	2	32	16	26	188	
LFDR-120-R10	LFDRS-120-R10	10	14	120	41.5	44	29.5	2	32	16	26	184	
LFDR-145-R12	LFDRS-145-R12	12	22	145	56	60	42	4	40	23	30	390	
LFDR-145-R16	LFDRS-145-R16	16	22	145	56	60	42	4	40	23	30	385	

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LFDRS-145-R12-BK



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000

対応不可

🔩 ねじ組み合わせ → P.0000

対応不可

🔪 ねじカット → P.0000

対応不可

🔒 ゆるみ止め → P.0000

対応不可

🔪 レーザ刻印 → P.0000

お問い合わせください