



*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロピュラ穴付きに変更しました。

● 材質・仕上げ



	LHCM	LHCMS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静电塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静电塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303
止めねじ	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	ステンレス
スプリング	ステンレス鋼線またはSWPB	ステンレス鋼線



- コンパクトタイプのフラットクラムレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- 回し半径30mm。省スペースです。
- ねじ部の材質は2種類。
LHCM —— スチール製
LHCMS —— ステンレス製
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静电塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド

寸法

単位: mm

品番	品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ											
LHCM-3	LHCMS-3	M3	0.5	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	25-26
LHCM-4	LHCMS-4	M4	0.7	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	26-27
LHCM-5	LHCMS-5	M5	0.8	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	27-31
LHCM-6	LHCMS-6	M6	1	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	27-33

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

ねじ長さ

LHCM ねじ部: スチール製 **LHCMS** ねじ部: ステンレス製

品番	Lm (mm)									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LHCM-3	●	●	●	●	●					
LHCM-4			●	●	●	●	●	●		
LHCM-5				●	●	●	●	●	●	●
LHCM-6				●	●	●	●	●	●	●
LHCMS-3	●	●	●	●	●					
LHCMS-4			●	●	●	●	●	●		
LHCMS-5				●	●	●	●	●	●	●
LHCMS-6				●	●	●	●	●	●	●

- 品番指定 ※ 価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LHCMS-3-16-SG

① ② ③

② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	🔧 ねじ組み合わせ → P.xxxx	🔪 ねじカット → P.xxxx	🌀 ゆるみ止め → P.xxxx	🔗 レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金