



*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサゴナル穴付きに変更しました。

● 材質・仕上げ



	LHM	LHMS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303
止めねじ	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	ステンレス
スプリング	ステンレス鋼線またはSWPB	ステンレス鋼線

- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
- ねじ部の材質は2種類。
LHM —— スチール製
LHMS —— ステンレス製
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド



寸法

単位: mm

品番 <small>ねじ部: スチール製</small>	品番 <small>ねじ部: ステンレス製</small>	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ											
LHM-3	LHMS-3	M3	0.5	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	32 - 33
LHM-4	LHMS-4	M4	0.7	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	33 - 34
LHM-5	LHMS-5	M5	0.8	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	34 - 38
LHM-6	LHMS-6	M6	1	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	34 - 40
LHM-6B	LHMS-6B	M6	1	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	77 - 86
LHM-8	LHMS-8	M8	1.25	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	80 - 95
LHM-8B	LHMS-8B	M8	1.25	78	34	38	36	8	21	16	26	140	10	133 - 154
LHM-10A		M10	1.5	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	360	16	85 - 126
LHM-10	LHMS-10	M10	1.5	78	34	38	36	8	21	16	26	290	16	137 - 168
LHM-12A		M12	1.75	78	34	38	36	8	21	16	26	500	23	147 - 185

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LHM-10A-80-BK

1 2 3

2 ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

ねじ長さ

LHM ねじ部: スチール製 LHMS ねじ部: ステンレス製

品番	Lm (mm)											
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LHM-3	●	●	●	●	●							
LHM-4			●	●	●	●	●	●				
LHM-5				●	●	●	●	●	●	●		
LHM-6				●	●	●	●	●	●	●	●	
LHM-6B				●	●	●	●	●	●	●	●	●
LHM-8				●	●	●	●	●	●	●	●	●
LHM-8B					●	●	●	●	●	●	●	●
LHM-10A						●	●	●	●	●	●	●
LHM-10						●	●	●	●	●	●	●
LHM-12A							●	●	●	●	●	●
LHMS-3	●	●	●	●	●							
LHMS-4			●	●	●	●	●	●				
LHMS-5				●	●	●	●	●	●	●		
LHMS-6				●	●	●	●	●	●	●	●	
LHMS-6B					●	●	●	●	●	●	●	●
LHMS-8					●	●	●	●	●	●	●	●
LHMS-8B						●	●	●	●	●	●	●
LHMS-10							●	●	●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザー刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金