



- フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- **LNFM-E** **LNFM-S-E** のレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。

商品記号	タイプ	ねじ部材質
LNFM-D	水平レバー	スチール製
LNFM-S-D	水平レバー	ステンレス製
LNFM-E	角度つきレバー	スチール製
LNFM-S-E	角度つきレバー	ステンレス製

● 材質・仕上げ



	LNFM	LNFM-S
レバー部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303
グリップ	フェノール樹脂 (黒)	フェノール樹脂 (黒)

寸法

単位: mm

LNFM-D		LNFM-S-D		共通寸法														
品番	s	品番	s	D	M(並目)	ねじの呼び	ピッチ	R	H	H'	h	A	B	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量 (g)
LNFM-32-M8-D	1.5	LNFM-S-32-M8-D	1.5	32	M8	1.25	90	22.5	26.5	20.5	8	20	13.5	24	120	10	147 - 163	
LNFM-32-M10-D	1.5			32	M10	1.5	90	22.5	26.5	20.5	8	20	13.5	24	250	16	152 - 183	
LNFM-36-M10-D	2	LNFM-S-36-M10-D	2	36	M10	1.5	107.5	27.5	32	24.5	10	25	16	26	210	16	235 - 266	
LNFM-36-M12-D	2			36	M12	1.75	107.5	27.5	32	24.5	10	25	16	26	360	23	245 - 283	
LNFM-40-M12-D	2	LNFM-S-40-M12-D	4	40	M12	1.75	115	31	35.5	26.5	12	30	19	28	340	23	336 - 376	
LNFM-45-M16-D	2	LNFM-S-45-M16-D	4	45	M16	2	129	36	41	31.5	12	32	23	30	760	43	488 - 549	

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

単位: mm

LNFM-E		LNFM-S-E		共通寸法														
品番	s	品番	s	D	M(並目)	ねじの呼び	ピッチ	R	H	H'	h	A	B	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量 (g)
LNFM-32-M8-E	1.5	LNFM-S-32-M8-E	1.5	32	M8	1.25	90	36	40	20.5	8	20	13.5	24	120	10	147 - 163	
LNFM-32-M10-E	1.5			32	M10	1.5	90	36	40	20.5	8	20	13.5	24	250	16	152 - 183	
LNFM-36-M10-E	2	LNFM-S-36-M10-E	2	36	M10	1.5	107.5	45	49.5	24.5	10	25	16	26	210	16	235 - 266	
LNFM-36-M12-E	2			36	M12	1.75	107.5	45	49.5	24.5	10	25	16	26	360	23	245 - 283	
LNFM-40-M12-E	2	LNFM-S-40-M12-E	4	40	M12	1.75	115	50	54.5	26.5	12	30	19	28	340	23	336 - 376	
LNFM-45-M16-E	2	LNFM-S-45-M16-E	4	45	M16	2	129	60	65	31.5	12	32	23	30	760	43	488 - 549	

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金



ねじ長さ

LNFM-D 水平レバー・スチール製 LNFM-S-D 水平レバー・ステンレス製

品番	Lm (mm)									
	12	16	20	25	32	40	50	63	80	
LNFM-32-M8-D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LNFM-32-M10-D			●	●	●	●	●	●	●	
LNFM-36-M10-D		●	●	●	●	●	●	●	●	
LNFM-36-M12-D				●	●	●	●	●	●	
LNFM-40-M12-D				●	●	●	●	●	●	
LNFM-45-M16-D					●	●	●	●	●	
LNFM-S-32-M8-D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LNFM-S-36-M10-D		●	●	●	●	●	●	●	●	
LNFM-S-40-M12-D				●	●	●	●	●	●	
LNFM-S-45-M16-D					●	●	●	●	●	

LNFM-E 角度つきレバー・スチール製 LNFM-S-E 角度つきレバー・ステンレス製

品番	Lm (mm)									
	12	16	20	25	32	40	50	63	80	
LNFM-32-M8-E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LNFM-32-M10-E			●	●	●	●	●	●	●	
LNFM-36-M10-E		●	●	●	●	●	●	●	●	
LNFM-36-M12-E				●	●	●	●	●	●	
LNFM-40-M12-E				●	●	●	●	●	●	
LNFM-45-M16-E					●	●	●	●	●	
LNFM-S-32-M8-E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LNFM-S-36-M10-E		●	●	●	●	●	●	●	●	
LNFM-S-40-M12-E				●	●	●	●	●	●	
LNFM-S-45-M16-E					●	●	●	●	●	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LNFM-32-M8-12-D



④ ねじ長さ Lm は、表に●の記載があるサイズから選択してください。