



- オールステンレス製のクランプレバー。
- 電解研磨によりレバー部の表面を改質。美しい光沢を付与するとともに、緻密な不動態皮膜を形成して耐蝕性を高めています。
- 止めねじには六角穴がなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
- 材質・仕上げ RoHS指令適合

	LDMS-AS-PE
レバー部	SCS13 (SUS304相当) 電解研磨
ねじ部	SUS303
止めねじ	SUS303
スプリング	ステンレス鋼線



寸法

単位: mm

品番	M(並目)	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
LDMS-3-AS-PE	M3	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	40 - 41
LDMS-4-AS-PE	M4	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	41 - 42
LDMS-5-AS-PE	M5	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	42 - 46
LDMS-6-AS-PE	M6	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	42 - 48
LDMS-6B-AS-PE	M6	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	92 - 100
LDMS-8-AS-PE	M8	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	95 - 109
LDMS-8B-AS-PE	M8	78	55	59	36	8	21	16	26	140	10	152 - 172
LDMS-10-AS-PE	M10	78	55	59	36	8	21	16	26	290	16	156 - 186
LDMS-12-AS-PE	M12	92	65	69	43	11	24	19	28	420	23	254 - 291

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

価格

単位: 円

品番	Lm (mm)											
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LDMS-3-AS-PE	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620							
LDMS-4-AS-PE			3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620				
LDMS-5-AS-PE				3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,680	3,680		
LDMS-6-AS-PE				3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,680	3,680		
LDMS-6B-AS-PE					4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,680	4,680	
LDMS-8-AS-PE					4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,680	4,680	
LDMS-8B-AS-PE						5,310	5,310	5,310	5,310	5,400	5,580	5,720
LDMS-10-AS-PE						5,310	5,310	5,310	5,310	5,400	5,580	5,720
LDMS-12-AS-PE							6,120	6,120	6,120	6,120	6,360	6,410

● 関連商品

LDMS-AS-PEと同形状でショットブラスト仕上げのLDMS-ASがあります。

→ P.xxxx



- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LDMS-3-16-AS-PE

ねじ長さLmは価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金