



*1: スリット加工前の寸法許容差です。

● 材質・仕上げ



	FBCA-C アルミニウム製	FBCS-C ステンレス製
本体	アルミニウム合金	SUS304
六角穴付き ボルト	SUSXM7	SUSXM7 二硫化モリブデンコーティング



- 搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。
- 市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適合しています。
- クランピングタイプ。シャフトの取り付け・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 取り付けとシャフトの固定が同時にできます。
- 軽量のアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。

単位: mm

品番 アルミニウム製	質量 (g)	品番 ステンレス製	質量 (g)	M (並目)	D1	B1	A	W	P	F	Lm
FBCA-M4-10-C	18	FBCS-M4-10-C	55	M4	10	8	16	32	20	6	4.4
FBCA-M4-12-C	25	FBCS-M4-12-C	74	M4	12	10	19	32	20	6	5.4
FBCA-M5-10-C	19	FBCS-M5-10-C	55	M5	10	8	16	32	20	6	5.4
FBCA-M5-12-C	25	FBCS-M5-12-C	75	M5	12	10	19	32	20	6	6.4
FBCA-M6-10-C	38	FBCS-M6-10-C	111	M6	10	8	19	43	30	6.5	7.5
FBCA-M6-12-C	36	FBCS-M6-12-C	106	M6	12	10	19	43	30	6.5	7.5
FBCA-M6-15-C	45	FBCS-M6-15-C	135	M6	15	12	22	43	30	6.5	6.5
FBCA-M8-10-C	89	FBCS-M8-10-C	263	M8	10	8	25	56	40	8	8.6
FBCA-M8-12-C	87	FBCS-M8-12-C	256	M8	12	10	25	56	40	8	8.6
FBCA-M8-15-C	82	FBCS-M8-15-C	244	M8	15	12	25	56	40	8	8.6
FBCA-M8-20-C	110	FBCS-M8-20-C	327	M8	20	16	30	56	40	8	8.6

● シャフトの推奨寸法許容差はg6です。ねじの締め付けにはロングレンチをご使用ください。

● 使用例

アルミフレームと組み合わせて。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FBCS-M5-10-C



クリーン洗浄・クリーン梱包

ねじカット

ゆるみ止め

レーザ刻印

お問い合わせください

対応不可

お問い合わせください

対応可・別料金