



\*1: スリット加工前の寸法許容差です。



- 2本のシャフトをクロスに連結するクランプ。
- クランピングタイプ。シャフトの取り付け・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
- 軽量のアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。

● 材質・仕上げ



	FCCA-C アルミニウム製	FCCS-C ステンレス製
本体	アルミニウム合金	SUS304
六角穴付きボルト	SUSXM7	SUSXM7 二硫化モリブデンコーティング

単位: mm

品番 アルミニウム製	質量 (g)	品番 ステンレス製	質量 (g)	D1	D2	B1	B2	A	W	P	H	F	M(並目)
FCCA-8-8-C	9	FCCS-8-8-C	26	8	8			12	32	10	11	4	M3
FCCA-8-10-C	16	FCCS-8-10-C	46	8	10		8	14	40	12	14	4.5	M4
FCCA-10-10-C	15	FCCS-10-10-C	43	10	10	8	8	14	40	12	14	4.5	M4
FCCA-10-12-C	22	FCCS-10-12-C	65	10	12	8	10	16	45	15	15	4.5	M4
FCCA-12-12-C	21	FCCS-12-12-C	61	12	12	10	10	16	45	15	15	4.5	M4
FCCA-12-15-C	39	FCCS-10-15-C	116	10	15	8	12	19	55	19	18	5.5	M5
FCCA-12-15-C	38	FCCS-12-15-C	111	12	15	10	12	19	55	19	18	5.5	M5
FCCA-15-15-C	34	FCCS-15-15-C	102	15	15	12	12	19	55	19	18	5.5	M5
FCCA-12-20-C	77	FCCS-12-20-C	229	12	20	10	16	25	64	24	20	5.5	M5
FCCA-15-20-C	73	FCCS-15-20-C	217	15	20	12	16	25	64	24	20	5.5	M5
FCCA-20-20-C	64	FCCS-20-20-C	190	20	20	16	16	25	64	24	20	5.5	M5

● シャフトの推奨寸法許容差はg6です。ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。

● 使用例



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**FCCS-10-15-C**



クリーン洗浄・クリーン梱包  
お問い合わせください

ねじカット  
対応不可

ゆるみ止め  
お問い合わせください

レーザ刻印  
対応可・別料金