



*1: スリット加工前の寸法許容差です。

- 2本のシャフトを任意の角度で連結するランパ。
- 片側はクランピングタイプ。シャフトの取り付け・取りはずしおよび角度調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に便利です。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めねじが付属しています。

● 材質・仕上げ



	FCFA アルミニウム製
本体	アルミニウム合金
六角穴付きボルト	SUSXM7
六角穴付き止めねじ	SUSXM7
連結シャフト	SUS304

単位: mm

品番	質量 (g)	D ₁	D ₂	B ₁	B ₂	A	W	W ₁	P	H	F ₁	F ₄	F ₃	F ₂	M (並目)	M ₁ (並目)
FCFA-8C-8	83	8	8			22	63	28	45	11	3.7	25.8	15	7	M3	M4
FCFA-10C-10	80	10	10	8	8	22	63	28	45	11	3.7	25.8	15	7	M3	M4
FCFA-12C-12	118	12	12	10	10	25	72	32	51.5	12.5	3.8	30.2	17	8	M3	M5
FCFA-15C-15	216	15	15	12	12	30	90	40	64.5	15.5	4.5	38.5	21	10	M4	M5
FCFA-20C-20	433	20	20	16	16	38	113	50	80	20	5.5	48.5	27	13	M5	M5

● シャフトの推奨寸法許容差はg6です。ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。

● 使用例

センサの固定に。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FCFA-12C-12



クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
お問い合わせください

レーザ刻印
対応可・別料金