



*1: スリット加工前の寸法許容差です。



- 2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。
- クランピングタイプ。シャフトの取り付け・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 省スペースのレイアウトができます。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に便利です。
- 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。

● 材質・仕上げ



	FCTS-C
本体	SUS304
六角穴付きボルト	SUSXM7 二硫化モリブデンコーティング

単位: mm

品番	質量 (g)	D ₁	D ₂	B ₁	A	W	L	H	F ₁	F ₂	M (並目)
FCTS-8-10-C	111	8	10		22	35	12.5	11	5.5	3.7	M3
FCTS-10-10-C	106	10	10	8	22	35	12.5	11	5.5	3.7	M3
FCTS-12-12-C	154	12	12	10	25	40	14.5	12.5	6	3.8	M3
FCTS-15-15-C	276	15	15	12	30	50	18	15.5	7	4.5	M4
FCTS-20-20-C	553	20	20	16	38	63	21.5	20	9	5.5	M5

● ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FCTS-15-15-C



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください	対応可・別料金