



● 材質・仕上げ



	VMC
本体	FC200 塗装 (NBKブルー)
ベアリング	スチール
止め輪	スチール 四三酸化鉄皮膜 (黒)

単位: mm

品番	アイドラー									ベアリング				質量 (kg)
	溝形状	De	Dp	Da	W	w1	s2	θ (°)	h	呼び番号	d	D	B	
VMC-67A1	A1	67	58	28	20	12	5	34	12.5	6201×1	12	32	10	0.32
VMC-80A1	A1	80	71	31	20	12	4.5	34	12.5	6202×1	15	35	11	0.53
VMC-76A2	A2	76	67	31	36	12	9	34	12.5	6202×1	15	35	11	0.64
VMC-83B1	B1	83	72	31	24	16	6.5	34	15	6202×1	15	35	11	0.62
VMC-76B2	B2	76	65	31	44	16	5	34	15	6202×2	15	35	22	0.66

品番	適用アイドラー軸
	標準アイドラー軸
VMC-67A1	Z
VMC-80A1	Z
VMC-76A2	Z
VMC-83B1	Z
VMC-76B2	Z

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

VMC-80 A1

商品記号 ▶1 ▶2

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可