



- 軽負荷のワイヤー用アイドラーとしても使用できます。
- 材質・仕上げ



	VMP
本体	SPCC 三価クロメート処理
ベアリング	スチール

単位: mm

品番	アイドラー											ベアリング			質量 (kg)
	溝形状	De	Da	Db	W	w1	s2	θ (°)	r	h	呼び番号	d	D	B	
VMP-76A1	A1	76	31	43	18	11.7	3.8	36	2.5	12.5	6203×1	17	40	12	0.22
VMP-92A1	A1	92	41	51	20	11.7	3.7	34	2.3	13.5	6204×1	20	47	14	0.38

品番	適用アイドラー軸
	標準アイドラー軸
	Z
VMP-76A1	Z6203 - 15・Z6203 - 20
VMP-92A1	Z6204 - 17・Z6204 - 22

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工
対応不可

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

VMP-92 A1

