



● 材質・仕上げ



	VSAG
本体	S35C相当 歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)
ベアリング	スチール ゴムシール

単位: mm

品番	アイドラー					ベアリング				質量 (kg)	適用アイドラー軸
	スプロケット 呼び	歯数	Dp	De	T	呼び番号	d	D	B		標準アイドラー軸 Z
VSAG-412	40	12	49.07	55	7.2	6200×1	10	30	9	0.09	Z6200 - 10・Z6200 - 15・Z6200 - 20
VSAG-414	40	14	57.07	63	7.2	6201×1	12	32	10	0.12	Z6201 - 12・Z6201 - 16・Z6201 - 22
VSAG-415	40	15	61.08	67	7.2	6002×1	15	32	9	0.13	Z6002 - 12・Z6002 - 15

軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

VSAG-412

