



- グリップと組み合わせてご利用ください。

- 材質は2種類。①

LGS ———— スティール製

LGSS ———— ステンレス製

- 材質・仕上げ



	LGS	LGSS
本体	スティール つや消しクロムメッキ	SUS303

- 推奨適用ノブ・グリップ

品番 スティール製	品番 ステンレス製	推奨適用ノブ・グリップ					
		PB ⇒ P.xxxx	PC ⇒ P.xxxx	KDC ⇒ P.xxxx	KEC ⇒ P.xxxx	GTF ⇒ P.xxxx	GTFS ⇒ P.xxxx
LGS-M6	LGSS-M6	PB-20×M6	PC-20×M6	KDC-6	KEC-6	GTF-19×M6	GTFS-19×M6
LGS-M8	LGSS-M8	PB-25×M8	PC-25×M8	KDC-8	KEC-8	GTF-24×M8	GTFS-24×M8
LGS-M10	LGSS-M10	PB-30×M10	PC-30×M10	KDC-10		GTF-24×M10	GTFS-24×M10
LGS-M12	LGSS-M12	PB-40×M12	PC-40×M12			GTF-28×M12	

単位: mm

品番 スティール製	品番 ステンレス製	M(並目)		L1 ③	A	Lm1	Lm2	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
LGS-M6-40	LGSS-M6-40	M6	1	40	8	12	9	20
LGS-M6-60	LGSS-M6-60	M6	1	60	8	12	9	28
LGS-M6-80	LGSS-M6-80	M6	1	80	8	12	9	36
LGS-M8-50	LGSS-M8-50	M8	1.25	50	10	20	11	42
LGS-M8-75	LGSS-M8-75	M8	1.25	75	10	20	11	58
LGS-M8-100	LGSS-M8-100	M8	1.25	100	10	20	11	73
LGS-M10-60	LGSS-M10-60	M10	1.5	60	12	25	14	76
LGS-M10-90	LGSS-M10-90	M10	1.5	90	12	25	14	103
LGS-M10-120	LGSS-M10-120	M10	1.5	120	12	25	14	130
LGS-M12-80	LGSS-M12-80	M12	1.75	80	14	30	14	134
LGS-M12-120	LGSS-M12-120	M12	1.75	120	14	30	14	182
LGS-M12-160	LGSS-M12-160	M12	1.75	160	14	30	14	230

- 使用例

グリップと組み合わせて。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LGSS-M6-40



クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじ組み合わせ ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	レーザ刻印 ⇒ P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応不可