



- **LNNS-A4**と**LNNS**を区別するため、座面角部の面取りを**LNNS**はC面、**LNNS-A4**はR面としています。



- 材質は3種類。
LNN ————— スティール製
LNNS ————— ステンレス製 (SUS304)
LNNS-A4 ————— ステンレス製 (SUS316L)
- **LNNS-A4**はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。

- 材質・仕上げ



	LNN	LNNS	LNNS-A4
本体	S15C 三価クロメート処理	SUS304 ショットブラスト	SUS316L ショットブラスト

単位: mm

品番 スティール製	品番 ステンレス製 (SUS304)	品番 ステンレス製 (SUS316L)	L	M(並目)		H	h	R	質量 (g)
				ねじの呼び	ピッチ				
LNN-63-M8	LNNS-63-M8	LNNS-63-M8-A4	63	M8	1.25	30.5	12.5	60	39
LNN-80-M10	LNNS-80-M10	LNNS-80-M10-A4	80	M10	1.5	37	15	76	74
LNN-100-M12	LNNS-100-M12	LNNS-100-M12-A4	100	M12	1.75	46	19	95	146
LNN-125-M16	LNNS-125-M16		125	M16	2	58.5	25	119	309
LNN-160-M20	LNNS-160-M20		160	M20	2.5	73	31	152	522

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LNNS-63-M8



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可