



- 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
- ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、レバーをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
- ねじの締めつけ長さ (A) がレバーの全高 (h) より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ (A) はレバーの全高 (h) 以上になるように設計してください。

● 材質・仕上げ



	LQNN
本体	SUM22L 三価クロメート処理

単位: mm

品番	W	M(並目)		h	s	B	C	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ						
LQNN-68-M10	68	M10	1.5	30	20	8	10.5	24	101
LQNN-82-M12	82	M12	1.75	36	24.5	9	13	26	139
LQNN-98-M16	98	M16	2	45	32	10	17	32	241

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LQNN-68-M10



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx 対応不可	ねじ組み合わせ → P. xxxx 対応不可	ねじカット → P. xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P. xxxx 対応不可	レーザ刻印 → P. xxxx 対応不可
---------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------