



- ねじを締めつけるだけで簡単にシャフトに固定できます。
- シャフトに対するレバーの位置を自由に変更できます。
- 推奨シャフト公差はh11です。
- キーで締結すればより大きいトルクが得られます。

## ● 材質・仕上げ



	LSH
レバー	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
ハブ	焼結合金
グリップ PB	フェノール樹脂(黒)
➡ P.xxxx	

単位: mm

品番	D	C	A	B	H	h	s	R	質量 (g)
LSH-24-C10	24	10	10	25	15.5	13	36	123.5	145
LSH-24-C12	24	12	10	25	15.5	13	36	123.5	145
LSH-28-C14	28	14	12	30	17.5	15	41	151	250
LSH-32-C16	32	16	14	35	19.5	17	45	187.5	370

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## LSH-24-C10

商品  
記号

 クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.1640	 ねじ組み合わせ ➡ P.1648	 ねじカット ➡ P.1644	 ゆるみ止め ➡ P.1645	 レーザ刻印 ➡ P.1656
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可