



- 六角穴による裏側からの取り付け方式。
- グリップ部は、プラスチック製とアルミニウム製の二種類があります。
- 材質・仕上げ



	GDP	GDPS	GDPA
グリップ部	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	アルミニウム合金 研磨
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303	SUM22L 三価クロメート処理

## 寸法

単位: mm

サイズ	D	M(並目)		Lm	d	d1	H	h	e	B	h1
		ねじの呼び	ピッチ								
16 - M6	16	M6	1	12	13	10	44	41.5	2.5	3	15
18 - M6	18	M6	1	13	14.5	10	58.5	56	2.5	3	19
18 - M8	18	M8	1.25	13	14.5	10	58.5	56	2.5	4	19
22 - M8	22	M8	1.25	14	18.5	14	61.5	59	2.5	4	21
24 - M8	24	M8	1.25	16	18.5	14	76.5	74	2.5	4	27
22 - M10	22	M10	1.5	14	18.5	14	61.5	59	2.5	5	21
24 - M10	24	M10	1.5	16	18.5	14	76.5	74	2.5	5	27
25 - M10	25	M10	1.5	16	20	16	86.5	84	2.5	5	30

サイズ	品番	質量 (g)	品番	質量 (g)	品番	質量 (g)
16 - M6	<b>GDP-16-M6</b> グリップ部: ナイロン6 ねじ部: スティール製	30	<b>GDPS-16-M6</b> グリップ部: ナイロン6 ねじ部: ステンレス製	30	<b>GDPA-16-M6</b> グリップ部: アルミニウム製 ねじ部: スティール製	35
18 - M6	<b>GDP-18-M6</b>	35	<b>GDPS-18-M6</b>	35	<b>GDPA-18-M6</b>	50
18 - M8	<b>GDP-18-M8</b>	37	<b>GDPS-18-M8</b>	37	<b>GDPA-18-M8</b>	47
22 - M8	<b>GDP-22-M8</b>	85	<b>GDPS-22-M8</b>	85	<b>GDPA-22-M8</b>	100
24 - M8	<b>GDP-24-M8</b>	95	<b>GDPS-24-M8</b>	95	<b>GDPA-24-M8</b>	117
22 - M10	<b>GDP-22-M10</b>	87	<b>GDPS-22-M10</b>	87	<b>GDPA-22-M10</b>	105
24 - M10	<b>GDP-24-M10</b>	97	<b>GDPS-24-M10</b>	97	<b>GDPA-24-M10</b>	120
25 - M10	<b>GDP-25-M10</b>	135	<b>GDPS-25-M10</b>	135	<b>GDPA-25-M10</b>	155

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## GDPA-18-M8



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応可・別料金	レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金	軸穴追加加工 → P.xxxx 対応不可
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------