



- 六角穴による裏側からの取り付け方式。
- オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。

- 材質・仕上げ



	GDPS-NI
グリップ部	SUS303 ショットブラスト
ねじ部	SUS303

単位：mm

品番	D	M(並目)		Lm	d	d ₁	H	h	e	B	h ₁	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ									
GDPS-18-M6-NI	18	M6	1	13	14.5	10	58.5	56	2.5	3	19	95
GDPS-18-M8-NI	18	M8	1.25	13	14.5	10	58.5	56	2.5	4	19	97
GDPS-22-M8-NI	22	M8	1.25	14	18.5	14	61.5	59	2.5	4	21	163
GDPS-24-M8-NI	24	M8	1.25	16	18.5	14	76.5	74	2.5	4	27	210
GDPS-22-M10-NI	22	M10	1.5	14	18.5	14	61.5	59	2.5	5	21	165
GDPS-24-M10-NI	24	M10	1.5	16	18.5	14	76.5	74	2.5	5	27	212

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GDPS-18-M8-NI



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応可・別料金	レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金	軸穴追加加工 → P.xxxx 対応不可
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------