



- 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。

- 材質・仕上げ



	GDR ねじ部：スチール製	GDRS ねじ部：ステンレス製
グリップ部	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	焼結合金	SUS303

単位：mm

品番 ねじ部：スチール製	品番 ねじ部：ステンレス製	D	M(並目)		Lf	d	d1	H	A	h'	x	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ								
GDR-16-M5	GDRS-16-M5	16	M5	0.8	5	16	15	58	15	45.5	9.5	35
GDR-18-M5	GDRS-18-M5	18	M5	0.8	5	16	15	72.5	15	60	9.5	41
GDR-22-M6	GDRS-22-M6	22	M6	1	6	20	18.5	80.5	19.5	65.5	10.5	80
GDR-24-M6	GDRS-24-M6	24	M6	1	6	20	18.5	95.5	19.5	80.5	10.5	90
GDR-25-M6	GDRS-25-M6	25	M6	1	6	20	18.5	105.5	19.5	90	10.5	110

● 関連商品

リトラクタブル回転グリップ [GDR] が付属しているハンドルを標準化しています。

[HMB] → P.xxxx



リトラクタブル回転グリップ [GDR] が付属しているハンドルを標準化しています。

[HMD] → P.xxxx



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GDR-16-M5



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

🌀 ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

🔪 レーザ刻印 → P.xxxx
対応可・別料金

🌀 軸穴追加加工 → P.xxxx
対応不可