



- スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。
- 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
- 材質・仕上げ

RoHS

	GGR ねじ部: スティール製	GGRS ねじ部: ステンレス製
グリップ部	フェノール樹脂 (黒)	フェノール樹脂 (黒)
ねじ部	焼結合金	SUS303

単位: mm

品番 ねじ部: スティール製	品番 ねじ部: ステンレス製	D	M(並目)		Lf	d	d1	H	h	A	h'	x	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ									
GGR-18-M5		18	M5	0.8	5	16	15	57	42	15	46	8.5	50
GGR-23-M6	GGRS-23-M6	23	M6	1	6	20	18.5	87	67.5	19.5	71.5	10.5	102
GGR-26-M6		26	M6	1	6	20	18.5	102	82.5	19.5	86.5	10.5	134
GGR-28-M8	GGRS-28-M8	28	M8	1.25	10	26	23	118	92	26	96	16	214

● 関連商品

リトラクタブル回転グリップ **GGR** が付属しているハンドルを標準化しています。

HSS → P.xxxx



リトラクタブル回転グリップ **GGR** が付属しているハンドルを標準化しています。

HSN → P.xxxx



リトラクタブル回転グリップ **GGR** が付属しているハンドルを標準化しています。

HAG → P.xxxx



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GGR-18-M5



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx
対応可・別料金

軸穴追加加工 → P.xxxx
対応不可