



- ねじ部はスチール製とステンレス製を標準化。

- 材質・仕上げ



	GMP ねじ部：スチール製	GMPS ねじ部：ステンレス製
グリップ部	ナイロン6	ナイロン6
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303

単位：mm

品番 ねじ部：スチール製	品番 ねじ部：ステンレス製	D	M(並目)		Lm	d	H	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ				
GMP-13-M6	GMPS-13-M6	13	M6	1	9	8	18.8	13
GMP-14-M6	GMPS-14-M6	14	M6	1	9	8	20.8	14
GMP-16-M6	GMPS-16-M6	16	M6	1	9	8	23.8	16

- 使用例
アルミローレットハンドル **HAK** (⇒ P.xxxx) と組み合わせ
て。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GMPS-13-M6



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応可・別料金	レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金	軸穴追加工 → P.xxxx 対応不可
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------