



● 材質・仕上げ



GNM	
グリップ部	ナイロン6
ねじ部	SWCH10R 三価クロメート処理

単位：mm

品番	D	M(並目)		Lm	d1	H	h	e	B	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ							
GNM-6	16	M6	1	13	10	55	49	6	8	23
GNM-8	20	M8	1.25	15	13	68	61	7	10	44
GNM-10	25	M10	1.5	18	16	85	75	10	14	77
GNM-12	32	M12	1.75	20	20	106	95	11	17	144

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GNM-6



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応可・別料金	レーザ刻印 → P.xxxx 対応不可	軸穴追加加工 → P.xxxx 対応不可
--------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------