



- 通常は倒れた状態。グリップを起こして使用します。
- 手を離せば、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
- 材質・仕上げ



	GNSR
グリップ部	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	ロストワックス (S45C相当) 窒化処理

単位: mm

品番	D 	M(並目)		Lf	d	H	A	x	H'	質量 (g)
		ねじの呼び 	ピッチ							
GNSR-22-M6	22	M6	1	5.5	20	63	22	13	82	81
GNSR-24-M6	24	M6	1	5.5	20	78	22	13	97	91
GNSR-25-M6	25	M6	1	5.5	20	88	22	13	107	101

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GNSR-22-M6

商品
記号


 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

 ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

 レーザ刻印 → P.xxxx
対応可・別料金

 軸穴追加加工 → P.xxxx
対応不可