



- ボール形状の回転グリップ。
- めねじタイプ。ボルトを使用して薄いプレートへの取り付けが可能です。
- ねじ部の材質は2種類。

GPBF —— スティール製

GPBFS —— ステンレス製

- 材質・仕上げ



	GPBF	GPBFS
グリップ部	フェノール樹脂(黒)	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303

単位: mm

品番 ねじ部: スティール製	品番 ねじ部: ステンレス製	D	M(並目)		Lf	d1	H	h	e	B	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ							
GPBF-6	GPBFS-6	25	M6	1	10	10	37.5	22.5	15	8	24
GPBF-8	GPBFS-8	32	M8	1.25	12	13	48	29	19	10	51
GPBF-10	GPBFS-10	40	M10	1.5	16	16	61	37	24	14	99
GPBF-12	GPBFS-12	50	M12	1.75	16	20	78	47	31	17	198

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GPBFS-6



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx
対応可・別料金

軸穴追加工 → P.xxxx
対応不可