



- 六角穴による裏側からの取り付け方式。
- ねじ部はスチール製とステンレス製を標準化。
- 材質・仕上げ

RoHS

	GRP ねじ部：スチール製	GRPS ねじ部：ステンレス製
グリップ部	フェノール樹脂(黒)*1	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303

*1: **GRP-14-M6**は、グリップ部材質がポリプロピレン(黒)になります。

単位: mm

品番 ねじ部：スチール製	品番 ねじ部：ステンレス製	D	M(並目)		Lm	d	d ₁	H	h	e	B	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ								
GRP-14-M6		14	M6	1	10	11	8	28.5	28	0.5	3	13
GRP-18-M6	GRPS-18-M6	18	M6	1	12	15	10	42.5	40	2.5	3	29
GRP-21-M6	GRPS-21-M6	21	M6	1	13	17	10	52.5	50	2.5	3	42
GRP-21-M8		21	M8	1.25	13	17	10	52.5	50	2.5	4	44
GRP-22-M8		22	M8	1.25	13	18	10	58.5	56	2.5	4	47
GRP-23-M8	GRPS-23-M8	23	M8	1.25	14	19	13	67.5	65	2.5	4	81
GRP-23-M10		23	M10	1.5	14	19	13	67.5	65	2.5	5	84
GRP-26-M10	GRPS-26-M10	26	M10	1.5	16	21	13	82.5	80	2.5	5	109
GRP-28-M10	GRPS-28-M10	28	M10	1.5	16	22	13	92.5	90	2.5	5	125
GRP-31-M12	GRPS-31-M12	31	M12	1.75	20	25	14	104.5	102	2.5	6	175

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GRPS-28-M10



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金	軸穴追加加工 対応不可
-----------------------	------------------	------------------	----------------