



● 材質・仕上げ



	HAFS-C
リトラクタブル回転グリップ GDRS	ナイロン6 (つや消し黒)
ハンドル	AC4B 静電塗装 (各色)
ハブカバー	ナイロン6 (ライトグレー)

- 引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ **GDRS** 付きの丸シャフト用クランクハンドル。
- 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー

使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

単位: mm

品番	R	C	W	H	Dg	s	h	d	L	G	質量 (g)
HAFS-80-C10	80	10	29	25.5	16	8	21.5	23	19.5	43	131
HAFS-100-C12	100	12	34	29.5	18	9.5	24	26.7	23.5	57.5	177
HAFS-125-C14	125	14	36	36.5	24	15	26	28	30.5	76.5	286

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HAFS-80-C10 - SG


 クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

 ゆるみ止め
対応不可

 レーザ刻印
対応不可

 軸穴追加加工
対応可・別料金