



- ライトグレーのプラスチック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- 軸穴加工済(公差：H8)。
- 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
- 品番の末尾記号により、回転グリップの有無が選択できます。👉3

HCS-A —— グリップなし
HCS-D —— グリップつき

- 材質・仕上げ



	HCS-A	HCS-D
ハンドル	アルミニウム合金 アルマイト処理(黒)	アルミニウム合金 アルマイト処理(黒)
ハブカバー	ナイロン6(ライトグレー)	ナイロン6(ライトグレー)
回転グリップ		ナイロン6(つや消し黒)
六角穴付き止めねじ	ステンレス鋼	ステンレス鋼

HCS-A グリップなし

単位：mm

品番	D	R	D1	H	s	h	d	L	A	f	M(並目)		質量(g)
											ねじの呼び	ピッチ	
HCS-52-R10-A	52	10	37	23	10	3.8	22	17	13	5	M5	0.8	56
HCS-62-R10-A	62	10	47	23	10	3.8	25	17	13	5	M5	0.8	76

HCS-D グリップつき

単位：mm

品番	D	R	D1	H	s	h	d	L	Dg	G	A	P	f	M(並目)		質量(g)
														ねじの呼び	ピッチ	
HCS-52-R10-D	52	10	37	23	10	3.8	22	17	13	19	13	15.5	5	M5	0.8	69
HCS-62-R10-D	62	10	47	23	10	3.8	25	17	14	21	13	20.5	5	M5	0.8	90

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HCS-52-R10-A

商品記号 👉1 👉2 👉3

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	🌀 ゆるみ止め → P.xxxx	🔪 レーザ刻印 → P.xxxx	🔩 軸穴追加加工 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可