



- ライトグレーのプラスチック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。軸穴追加加工が不要で、固定の際にシャフトを傷つけません。



● 材質・仕上げ



	HCS-T-A	HCS-T-D
ハンドル	アルミニウム合金 アルマイト処理(黒)	アルミニウム合金 アルマイト処理(黒)
ハブカバー	ナイロン6(ライトグレー)	ナイロン6(ライトグレー)
コレット・六角ナット	黄銅	黄銅
回転グリップ		ナイロン6(つや消し黒)

- 品番の末尾記号により、回転グリップの有無が選択できます。

**HCS-T-A** ————— グリップなし  
**HCS-T-D** ————— グリップつき

**HCS-T-A** グリップなし

単位: mm

品番	D	T	D <sub>1</sub>	H	s	h	d	L	A	質量(g)
<b>HCS-52-T10-A</b>	52	10	37	23	10	3.8	22	17	13	66
<b>HCS-62-T10-A</b>	62	10	47	23	10	3.8	25	17	13	86

**HCS-T-D** グリップつき

単位: mm

品番	D	T	D <sub>1</sub>	H	s	h	d	L	D <sub>g</sub>	G	A	P	質量(g)
<b>HCS-52-T10-D</b>	52	10	37	23	10	3.8	22	17	13	19	13	15.5	79
<b>HCS-62-T10-D</b>	62	10	47	23	10	3.8	25	17	14	21	13	20.5	100

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**HCS-52-T10-D**



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	🛑 ゆるみ止め → P.xxxx	🔪 レーザ刻印 → P.xxxx	🔩 軸穴追加加工 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可