



● 材質・仕上げ



	HMB
リトラクタブル回転グリップ [GDR]	ナイロン6 (つや消し黒)
ハンドル	AC4B 静電塗装 (各色)
ハブカバー	ナイロン6 (ライトグレー)



HMB-T-BK



HMB-T-SG

- リトラクタブル回転グリップ [GDR] 付きのハンドル。
- グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
- 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー

⚠️ 使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

品番	D	R	H	A	s	d	d ₁	L	Dg	G	P	質量 (g)
HMB-100-T	100	10	39	20	4	28	18	17	18	56.5	35	290
HMB-100-C12-T	100	12	39	20	4	28	18	17	18	56.5	35	260
HMB-125-T	125	12	45	24.5	4	31	23	18	22	60.5	44.5	440
HMB-125-C14-T	125	14	45	24.5	4	31	23	18	22	60.5	44.5	440
HMB-140-T	140	14	47	26	4	36	23	19	24	75.5	52	590
HMB-140-C16-T	140	16	47	26	4	36	23	19	24	75.5	52	590
HMB-160-T	160	14	48	26	4	36	23	20	24	75.5	61	740
HMB-160-C16-T	160	16	48	26	4	36	23	20	24	75.5	61	700
HMB-200-T	200	18	53	27	4	42	23	24	25	85.5	80.5	1080
HMB-200-C20-T	200	20	53	27	4	42	23	24	25	85.5	80.5	1060

単位: mm

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HMB-100-T-SG



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	🛑 ゆるみ止め 対応不可	🔪 レーザ刻印 対応可・別料金	⚙️ 軸穴追加加工 対応可・別料金
-------------------------	-----------------	--------------------	----------------------