



- リトラクタブル回転グリップ **GNSR** 付きのハンドル。
- グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
- 手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
- 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号 ②	色
BK	黒
SG	シルバーグレー

- ⚠ 使用上の注意**
 本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

● 材質・仕上げ



	HMF
リトラクタブル回転グリップ GNSR	ナイロン6(つや消し黒)
ハンドル	AC4B 静電塗装(各色)
ハブカバー	ナイロン6(ライトグレー)

品番 ①	単位: mm											
	D	C	H	A	s	d	d1	L	Dg	G	P	質量 (g)
HMF-125-C12-T	125	12	45	24.5	4	31	23	18	22	62	45.5	450
HMF-125-C14-T	125	14	45	24.5	4	31	23	18	22	62	45.5	450
HMF-140-C14-T	140	14	47	26	4	36	23	19	24	77.5	52	600
HMF-140-C16-T	140	16	47	26	4	36	23	19	24	77.5	52	600
HMF-160-C14-T	160	14	48	26	4	36	23	20	24	77.5	61	700
HMF-160-C16-T	160	16	48	26	4	36	23	20	24	77.5	61	700
HMF-200-C18-T	200	18	53	27	4	42	23	24	25	87.5	80.5	1050
HMF-200-C20-T	200	20	53	27	4	42	23	24	25	87.5	80.5	1020

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HMF-125-C12-T-BK



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	🛑 ゆるみ止め 対応不可	✂ レーザ刻印 対応可・別料金	🔩 軸穴追加加工 対応可・別料金
-------------------------	-----------------	--------------------	---------------------