



- アクチュエータ **GN291N** **GN491** **GN492** 専用のハンドルです。⇒ P.xxxx
- 回転グリップ **GDP** (⇒ P.xxxx) 付き。
- 軸穴(許容差: H7)・キー溝(許容差: P9)・押しねじ加工済みです。
- 矢印・社名・ロゴマークなどをレーザー刻印します。⇒ P.xxxx
- 材質・仕上げ



	HMLA
ハンドル	AC4B 粉体塗装(つや消し黒)
ハブカバー	ナイロン6(ライトグレー)
回転グリップ <b>GDP</b>	ナイロン6(つや消し黒)

単位: mm

品番	D	C	d	d1	b	t	L	s	A	H	M(並目)		Dg	G	質量(g)
											ねじの呼び	ピッチ			
<b>HMLA-18-80-K6-R</b>	80	6	26	17	2	7	13	7	13	26	M5	0.8	16	43.5	150
<b>HMLA-30-100-K8-R</b>	100	8	28	22	2	9	16	9.5	14	30	M5	0.8	18	58	190
<b>HMLA-40-100-K12-R</b>	100	12	28	22	4	13.8	16	9.5	14	30	M5	0.8	18	58	190

- アクチュエータ **GN291N** **GN491** **GN492** との組み合わせ

ハンドル	アクチュエータ	アクチュエータ-ダブルチューブタイプ
	<b>GN291N</b> ⇒ P.xxxx	<b>GN491</b> ⇒ P.xxxx <b>GN492</b> ⇒ P.xxxx
<b>HMLA-18-80-K6-R</b>	<b>GN291N-18-***-R1-SCR / NI</b>	
<b>HMLA-30-100-K8-R</b>	<b>GN291N-30-***-R1-SCR / NI</b>	<b>GN491 / GN492-30-***-R1-1-SCR</b>
<b>HMLA-40-100-K12-R</b>	<b>GN291N-40-***-R1-SCR / NI</b>	<b>GN491 / GN492-50-***-R1-1-SCR</b>

- ハンドルおよびアクチュエータ・スライダブロック・デジタルポジションインジケータ・インジケータ取り付けキットの組み合わせ ⇒ P.1022

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## HMLA-18-80-K6-R



クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.1640	ゆるみ止め ⇒ P.1645	レーザ刻印 ⇒ P.1656	軸穴追加加工 ⇒ P.1650
対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応不可