



- 商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。❶❷
- **HNPk-C** ————リーマ穴 (公差: H7)
- **HNPk-M** ————めねじ
- カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
- 材質・仕上げ



	HNPk
ハブ	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)
ハンドル	ナイロン樹脂 (つや消し黒)
カバーディスク	アルミニウム アルマイト処理 (シルバーグレー)

HNPk-C リーマ穴

品番	D	R	D1	H	A	s	d	L	質量 (g)
HNPk-50-C8	50	8	39	25	15	10	18	20	50
HNPk-63-C10	63	10	52	30	18	12	20	24	76
HNPk-80-C12	80	12	67	36	22	14	25	29	143

単位: mm

HNPk-M めねじ

品番	D	M(並目)		D1	H	A	s	d	L	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ							
HNPk-50-M10	50	M10	1.5	39	25	15	10	18	20	47
HNPk-63-M12	63	M12	1.75	52	30	18	12	20	24	83
HNPk-80-M16	80	M16	2	67	36	22	14	25	29	125

単位: mm

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HNPk-50-M 10

商品記号 ❶❷❸

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	🌀 ゆるみ止め → P.xxxx	🔪 レーザ刻印 → P.xxxx	🔩 軸穴追加加工 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金