



- フェノール樹脂製。
- 軸穴加工済み(公差:H9)です。
- 品番の末尾記号により、グリップ取り付け穴の有無が選択できます。❶
- **HPS** ——— グリップ取り付け穴つき
- **HPS-N** ——— グリップ取り付け穴なし
- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。➡ P.xxxx
- 材質・仕上げ RoHS

| | | HPS |
|------|--|-------------------|
| ハンドル | | フェノール樹脂(黒) |
| ハブ | | スチール 三価クロメート処理 |

単位: mm

| 品番 グリップ取り付け穴つき | M(並目) | | P | 適用推奨グリップ GNTR ➡ P.xxxx | 品番 グリップ取り付け穴なし | D ❶ | R | H | A | s | d | L | 質量(g) |
|-------------------|-------|------|------|---------------------------|-------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-------|
| | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | | | | | | |
| HPS-80 | M6 | 1 | 32.5 | GNTR-19-M6 | HPS-80-N | 80 | 10 | 41 | 14 | 14 | 25 | 35 | 145 |
| HPS-100 | M6 | 1 | 42 | GNTR-19-M6 | HPS-100-N | 100 | 10 | 43 | 17 | 14 | 25 | 35 | 205 |
| HPS-125 | M8 | 1.25 | 53.5 | GNTR-24-M8 | HPS-125-N | 125 | 12 | 44 | 18 | 14 | 25 | 35 | 270 |
| HPS-160 | M10 | 1.5 | 69 | GNTR-28-M10 | HPS-160-N | 160 | 14 | 50 | 20 | 14 | 32 | 35 | 420 |
| HPS-200 | M10 | 1.5 | 87.5 | GNTR-28-M10 | HPS-200-N | 200 | 16 | 56 | 22 | 14 | 40 | 35 | 770 |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HPS-80-N

商品記号 ❶ ❷

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx 対応不可 | ゆるみ止め ➡ P.xxxx 対応不可 | レーザ刻印 ➡ P.xxxx 対応可・別料金 | 軸穴追加加工 ➡ P.xxxx 対応可・別料金 |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|