



- リトラクタブル回転グリップ **[GDR]** つきアルミ2スポークハンドル。
- グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
- 軸穴加工済み (公差: H7)

⚠ 使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

● 材質・仕上げ



	HSR
リトラクタブル回転グリップ [GDR]	ナイロン6 (つや消し黒)
ハンドル	AC4B 研磨

単位: mm

品番	D	R	H	A	E	s	d	L	T	Dg	G	P	スポーク数	質量 (g)
HSR-125-C12	125	12	44	24.5	13	19.5	31	18	6.5	22	60	50	2	440
HSR-140-C14	140	14	45.5	24.5	14	21	36	19	6	24	75	57.5	2	550
HSR-160-C14	160	14	47	25	15	22	36	20	6.5	24	75	67.5	2	650
HSR-160-C16	160	16	47	25	15	22	36	20	6.5	24	75	67.5	2	650
HSR-200-C18	200	18	52.5	25	17.5	27.5	42	24	7.5	25	85	84	2	910
HSR-200-C20	200	20	52.5	25	17.5	27.5	42	24	7.5	25	85	84	2	910
HSR-250-C22	250	22	61	26.5	19	34.5	48	28	12	25	85	111	2	1380

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HSR-125-C12



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金	軸穴追加加工 対応可・別料金
-----------------------	---------------	------------------	-------------------