



- リトラクタブル回転グリップ **[GGR]** (⇒ P.xxxx) 付きアルミ2スポークハンドル。
- グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
- 軸穴加工済み (公差: H7)
- 材質・仕上げ

RoHS

	<b>HSS</b>
リトラクタブル回転グリップ <b>[GGR]</b>	フェノール樹脂 (黒)
ハンドル	AC4B 研磨

使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

単位: mm

品番	D	R	H	A	E	s	d	L	T	Dg	G	P	スポーク数	質量 (g)
<b>HSS-125</b>	125	12	44	24.5	13	19.5	31	18	4.5	23	67.5	50	2	470
<b>HSS-140</b>	140	14	45.5	24.5	14	21	36	19	5	23	67.5	57.5	2	550
<b>HSS-160</b>	160	14	47	25	15	22	36	20	4	26	82.5	67.5	2	700
<b>HSS-200</b>	200	18	52.5	25	17.5	27.5	42	24	5.5	26	82.5	84	2	980
<b>HSS-250</b>	250	22	61	26.5	19	34.5	48	28	10	26	82.5	111	2	1390

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**HSS-125**

商品記号



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx  
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx  
対応可・別料金

軸穴追加工 → P.xxxx  
対応可・別料金