



- リトラクタブル回転グリップ **[GNSR]** 付きアルミ2スポークハンドル。
- グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
- 手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
- 軸穴加工済み (公差: H7)

⚠ 使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

● 材質・仕上げ



	HST
リトラクタブル回転グリップ [GNSR]	ナイロン6 (つや消し黒)
ハンドル	AC4B 研磨

単位: mm

品番	D	R	H	A	E	s	d	L	T	Dg	G	P	スポーク数	質量 (g)
HST-125-C12	125	12	44	24.5	13	19.5	31	18	7.5	22	61.5	50	2	440
HST-140-C14	140	14	45.5	24.5	14	21	36	19	7	24	76.5	57.5	2	550
HST-160-C14	160	14	47	25	15	22	36	20	7.5	24	76.5	67.5	2	650
HST-160-C16	160	16	47	25	15	22	36	20	7.5	24	76.5	67.5	2	650
HST-200-C18	200	18	52.5	25	17.5	27.5	42	24	8.5	25	86.5	84	2	910
HST-200-C20	200	20	52.5	25	17.5	27.5	42	24	8.5	25	86.5	84	2	910
HST-250-C22	250	22	61	26.5	19	34.5	48	28	13	25	86.5	111	2	1380

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HST-125-C12



クリーン洗浄・クリーン梱包	ゆるみ止め	レーザ刻印	軸穴追加加工
対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金