



● 材質・仕上げ



	PBXS-R
リング	SUS301
本体	SCS13 (SUS304相当) ショットプラスト
ピン	SUS303
スプリング	SUS301

- インデックスプランジャと取り付けフランジを一体化。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置などの壁面への取り付けに適しています。
- 取り付けは市販の六角穴付キボルトなどをご使用ください。
- 長穴を使用すれば、取り付け後の位置調整ができます。

単位: mm

品番	B	s	D	G	t	e	F	D1	R	E	K1	K2	K3	荷重 (N) min./max.	ピンの せん断荷重 (N)	質量 (g)
PBXS-4-R	4	4	14	16.5	4	7	22	6	3.3	14	4	8	4.5	3 / 12	1160	12
PBXS-5-R	5	5	18	22	4.5	9.5	28	8	4.3	18	5	10	7	5 / 24	1820	23
PBXS-6-R	6	6	24	27.5	5	10.5	32	10	5.4	21	5.5	12	10	5 / 21	2620	41
PBXS-8-R	8	8	30	33	6	12.5	34	12	5.4	23	5.5	12	15.5	6 / 22	4660	65
PBXS-10-R	10	10	30	35	6	14.5	39	14.5	6.5	27	6	15	13.5	4 / 25	7280	97

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PBXS-5-R

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金