



● 材質・仕上げ



	PBYS
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SCS13 (SUS304相当) ショットプラスト
ピン	SUS303
スプリング	SUS301

- インデックスプランジャと取り付けフランジを一体化。
- 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 機器・装置などの壁面への取り付けに適しています。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
- 取り付けは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
- 長穴を使用すれば、取り付け後の位置調整ができます。

品番	B	s	D	L	G	t	e	F	D1	R	E	K1	K2	K3	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	単位: mm
																	質量(g)
PBYS-4-A	4	4	12	33.5	19	4	7	22	6	3.3	14	4	8	7	3 / 12	1160	13
PBYS-5-A	5	5	16	43.5	25.5	4.5	9.5	28	8	4.3	18	5	10	10.5	5 / 24	1820	28
PBYS-6-A	6	6	18	52	30.5	5	10.5	32	10	5.4	21	5.5	12	13	5 / 21	2620	45
PBYS-8-A	8	8	21	63.5	37.5	6	12.5	34	12	5.4	23	5.5	12	20	6 / 22	4660	74
PBYS-10-A	10	10	25	72.5	40	6	14.5	39	14.5	6.5	27	6	15	18.5	4 / 25	7280	92

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PBYS-5-A



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金