


**● 材質・仕上げ**


	PFAX
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒)
ピン	SUS303
六角穴付き皿ボルト	SUS304

- ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
- ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加加工が容易に行えます。
- ピンは付属の六角穴付き皿ボルトで固定します。
- 機器・装置への取り付けは六角穴付きボルトを使用してください。

品番	ねじサイズ
PFAX-7	M4
PFAX-8	M5
PFAX-10	M5

品番	B	s	D	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>c</sub>	C	R	E	F	G	t	d	M	H	H <sub>1</sub>	L <sub>f</sub>	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	単位: mm
																					質量(g)
PFAX-7-6	7	8	23	68	22	20	4.3	7.8	4.3	22	34	13	6	5	M3	31	17.6	7	6.5 / 19	3570	47
PFAX-7-9	7	11	23	68	22	20	4.3	7.8	4.3	22	34	13	6	5	M3	27.5	21.1	7	6 / 25	3570	47
PFAX-8-8	8	10	28	83	26	25	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	6	M4	39	20.6	8	8.5 / 26	4660	78
PFAX-8-12	8	14	28	83	26	25	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	6	M4	34	25.6	8	8.5 / 28	4660	78
PFAX-10-12	10	14	28	88	26	30	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	7.5	M4	39.2	25.4	8	9.5 / 38	7280	85

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## PFAX-7-6



クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

ゆるみ止め  
対応不可

レーザ刻印  
対応可・別料金