



● 材質・仕上げ



	PFAY
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒)
ピン	SUS303
六角穴付き皿ボルト	SUS304



- ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
- ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加加工が容易に行えます。
- ピンは付属の六角穴付き皿ボルトで固定します。
- ノブを引きながら90°回転させると、ピンを引っ込めた状態でロックします。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引いて90°回転させます。内蔵スプリングの力でピンがもとの位置に戻ります。
- 機器・装置への取り付けは六角穴付きボルトを使用してください。

品番	ねじサイズ
PFAY-7	M4
PFAY-8	M5
PFAY-10	M5

単位: mm

品番	B	s	D	L	L ₁	L ₂	L _c	C	R	E	F	G	t	d	M	H	H ₁	L _f	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
PFAY-7-6	7	6	23	68	22	20	4.3	7.8	4.3	22	34	13	6	5	M3	31	17.6	7	6.5 / 19	3570	49
PFAY-7-9	7	9	23	68	22	20	4.3	7.8	4.3	22	34	13	6	5	M3	27.5	21.1	7	6 / 25	3570	49
PFAY-8-8	8	8	28	83	26	25	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	6	M4	39	20.6	8	8.5 / 26	4660	81
PFAY-8-12	8	12	28	83	26	25	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	6	M4	34	25.6	8	8.5 / 28	4660	82
PFAY-10-12	10	12	28	88	26	30	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	7.5	M4	39.2	25.4	8	9.5 / 38	7280	90

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PFAY-7-6



クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

レーザ刻印
対応可・別料金