

● 材質・仕上げ



	PFLY	PFLY-RD
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消しレッド)
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒)
ピン	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ



- フランジつきのインデックスプランジャ。
- ノブを引きながら90°回転させると、ピンを引っ込めた状態でロックします。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引いて90°回転させます。内蔵スプリングの力でピンがもとの位置に戻ります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がない「PFLX」と同じです。
- ピンはニッケルメッキ仕上げ。耐摩耗性にすぐれています。

- 機器・装置への取り付けは六角穴付きボルトを使用してください。

品番	ねじサイズ
PFLY-6	M4
PFLY-8	M5
PFLY-10	M5

- 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。

末尾記号	ノブの色
なし	つや消し黒
RD	つや消しレッド


- 「PFLY-RD」は、ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。

単位: mm

品番	B	s	D	L	Lc	C	R	E	F	G	t	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
PFLY-6-6	6	6	23	54	4.3	7.8	4.3	22	34	13	6	6.5 / 19	2620	40
PFLY-6-9	6	9	23	57	4.3	7.8	4.3	22	34	13	6	6 / 25	2620	42
PFLY-8-8	8	8	28	66	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	8.5 / 26	4660	72
PFLY-8-12	8	12	28	70	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	8.5 / 28	4660	74
PFLY-10-12	10	12	28	70	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	9.5 / 38	7280	76

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PFLY-6-6-RD


 クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

 ゆるみ止め
対応不可

 レーザ刻印
対応可・別料金